



Vertikalus prispaudiklis su vertikalia atrama, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376510 2
GTIN	4020772007812
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Su vertikalia atrama tvirtinimui prie pertvarų ir suvirinimo konstrukcijų.

- **Naujo tipo rankena – kompaktiška konstrukcija.**
- **Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.**
- **Neiškremtantis prispaudimo varžtas.**
- **Su apsauginiu prispaudimo elementu.**

Paskirtis:

Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø d	5,5 mm
Prispaudimo varžtas	M6×35 mm
visas aukštis	144,5 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	20 mm

visas ilgis	78 mm
Prispaudimo jėga P2	1200 N
Prispaudimo jėga P1	800 N
Tipas	6802J
Prispaudimo aukštis H	28,5 - 32 mm
Produkto rūšis	Vertikalūs spaustuvai