

**Garant****NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas modelis LC, Tipas: 125****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	360510 125
GTIN	4250364401500
Produktų klasė	31F

**Aprašymas****Modelis:**

- **Maži konstrukciniai matmenys, optimalus užspaudimo pločio / viso ilgio santykis. Užspaudimo jėga optiškai kontroliuojama 4 žiedinėmis žymomis. Maksimalus užspaudimo slėgis pasiekiamas integruotufiksatoriumi.**
- **Tvirtas korpusas iš specialaus ketaus, viršutinė ir apatinė pusės šlifautos, ruošinio tvirtinimo tikslumas 0,02 mm.**
- **Su kiaurymėmis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai, atstumas 200 mm.**

**Požymis:**

- **Click greitojo keitimo sistema pakopinėms plokštelėms / lūpoms. Trumpesnis montavimo laikas ir didesnis lankstumas.**
- **Įzotintas, kapsule apsaugotas suklys, (patobulinta apsauga nuo drožlių, lengviau valyti).**

**Paskirtis:**

Universali užspaudimo sistema apdirbimo centrams.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 2 pakopinėmis lūpomis, 1 sukamąja rankena, 4 prispaudikliais ir 1 šešiakampiu raktu.

**Priedai pasirinktinai:**

- **Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys, žr. Nr. 360530.**
- **Ruošinių fiksatorius ir atsarginė rankena, žr. Nr. 360555 / 352650 ir 360800.**
- **Sukamosios rankenos ilgintuvas, žr. Nr. 360850.**
- **Spaustuvo lūpos, žr. ir Nr. 361380 – 361770 ir 362390 – 362600.**
- **Atsarginės pakopinės lūpos Nr. 361400; 361420, arba 361295; 361296.**
- **Fiksatorius Nr. 360025.**
- **Adapterio plokštė greitam kumštelių keitimui Xtrix Nr. 361293; 361294 dyd. 125.**
- **Adapterio plokštės Nr. 361297 ir 361298 dyd. 125.**

**Pastaba:**

- Click pakopinių juostų sistemos gręžimui arti kraštų ir plokščių ruošinių užspaudimui žr. Nr. 361950; 361960; 361970.
- Pakopines lūpas žr. Nr. 361400; 361420; 361295; 361296.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo jėga iki maks.	40 kN
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas	LC-GARANT
Tipas	125
Bendras ilgis L	446 mm
Išilginis griovelis I H7	20 mm
Žiaunų aukštis h	39,5 mm
m	180 mm
Korpuso ilgis a	398 mm
Skersinis griovelis n H7	20 mm
Užspaudimo ribos d	131 - 313 mm
Korpuso aukštis c –0,02	100 mm
t	144 mm
Svoris	34 kg
r ±0,015	118 mm
Užveržimo ribos b	0 - 182 mm
Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas

**Priedai**

Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 18 mm	360530 18
Lygių lūpų pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362420 125
Sukamosios rankenos ilgintuvas	360850

Kampinė pavara tipui 125-200	360570 125-200
Atraminių juostelių pora (pakopų pusė) Tipui 125	361970 125
Ratukų tempimo žemyn lūpų pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362460 125
Minkštų lūpų pora Plienas 21MnCr5 Tipui 125	360520 125
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 12 mm	360530 12
Pakopų juostų pora su įsraudimo sistema, grūdintas plienas Tipui 125	361960 125
Bazinė lūpafiksuota Tipui 125	361520 125
Pakopinė lūpapaslanki Tipui 125	360468 125
Atsarginių spyruoklinių plokštelių pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362620 125
Lūpų pora su nuleistu padėjimo paviršiumi Kai žiaunų plotis 125 mm	362560 125
Aukšta užspaudimo lūpapaslanki Tipui 125	361600 125
Kampinė pavara Tipui 125	360580 125
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 22 mm	360530 22
Atsarginis suklys Tipas 125	360821 125
ZeroClamp fiksatorius su vidiniu sriegiu Tipas 12M10	360025 12M10
Sriegių griebtukų rinkinys Tipas 125	360822 125
Prizminių užspaudimo lūpų poragrūdintasis plienas Tipui 125	360540 125
Ruošinio atrama	360555
Lūpų pora su išilginiais ir skersiniais grioveliais Kai žiaunų plotis 125 mm	362400 125
Atsarginė rankena Tipui 125/200	360800 125/200
Stovas Tipui 125XL	361230 125XL
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 14 mm	360530 14
Aukšta užspaudimo lūpafiksuota Tipui 125	361620 125

Atraminių juostelių pora su įspaudimo sistema, grūdintasis plienas Tipui 125	361950 125
Pagrindinių lūpų pora, minkštos Kai žiaunų plotis 125 mm	362520 125
Bazinė lūpapaslanki Tipui 125	361500 125
Spyruoklinių plokštelių lūpų pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362600 125
Prizminių lūpų pora Kai žiaunų plotis 125 mm	362500 125
Lygiavimo ir fiksavimo rinkinys Staklių stalo T griovelio matmuo 16 mm	360530 16
Pasisukanti užspaudimo lūpapaslanki Tipui 125	361660 125
Griebtukų rinkinys Tipas 125	360823 125
Pakopinė lūpafiksuota Tipui 125	360469 125