

Prizminių užspaudimo lūpų pora grūdintasis plienas, Tipui: 125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	360540 125
GTIN	4250364401487
Produktų klasė	31F

Aprašymas

Paskirtis:

Apvalių detalių užspaudimui, vertikaliai 16 – 74 mm; horizontaliai 12 – 40 mm.

Techninis aprašymas

Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC
Atitinka spalvinį žymėjimą	Basic
Atitinka spalvinį žymėjimą	LC-GARANT
Atitinka spalvinį žymėjimą	TC
Atitinka spalvinį žymėjimą	Titan2/TitanSense
Atitinka spalvinį žymėjimą	LCV125G
Atitinka spalvinį žymėjimą	NC8
Žiaunų plotis b	125,6 mm
Žiaunų ilgis l	15 mm

tipai	125
Žiaunų aukštis h	39,8 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai