



Horizontalus prispaudiklis su horizontalia atrama, nerūdijantis, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376620 3
GTIN	4020772008963
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Neiškrentantis prispaudimo varžtas.

Naujo tipo rankena – kompaktiška konstrukcija.

Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.

Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

Paskirtis:

Greitai užspausti ir atidaryti gaminant serijines dalis arba įmontuoti į specialius spaustus.

Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

Techninis aprašymas

visas aukštis	48,5 mm
Prispaudimo jėga P2	2500 N
Prispaudimo varžtas	M8×45 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	22-31,8 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	25,7 mm
visas ilgis	206 mm
Prispaudimo jėga P1	1800 N
Kiaurymės Ø d	6,5 mm

Tipas	6830NIJ
Prispaudimo aukštis H	32 mm
Produkto rūšis	Horizontalus prispaudiklis