



Vertikalus prispaudiklis su vertikalia atrama, Tipas: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376510 5
GTIN	4020772007850
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Su vertikalia atrama tvirtinimui prie pertvarų ir suvirinimo konstrukcijų.

- **Naujo tipo rankena – kompaktiška konstrukcija.**
- **Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.**
- **Neiškrentantis prispaudimo varžtas.**
- **Su apsauginiu prispaudimo elementu.**

Paskirtis:

Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

Techninis aprašymas

Prispaudimo jėga P2	5000 N
Prispaudimo jėga P1	3000 N
Kiaurymės Ø d	8,5 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	45 mm

visas aukštis	301 mm
Prispaudimo varžtas	M12×80 mm
visas ilgis	195 mm
Tipas	6802J
Prispaudimo aukštis H	66 mm
Produkto rūšis	Vertikalūs spaustuvai