



## Svirtinis prispaudiklis su kampine atrama, Tipas: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	376710 1
GTIN	4020772008406
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

Su **svirtine pavara**. Savaimė užsifiksuojantis mechanizmas.

- **Kaiščiai iš nerūdijančiojo plieno, guoliavietės suteptos.**
- **Su ilga svirties kreipiančiąja.**
- **Rankeną galima reguliuoti bet koku kampu.**
- **Su termiškai pagerintu, cinkotu prispaudimo varžtu.**
- **Nuimama kampinė atrama, todėl galima tvirtinti prie skardinės sienelės.**
- **Su termiškai pagerintu, cinkotu prispaudimo varžtu.**
- **Nuimama atrama, prispaudiklį galima pritvirtinti prie skardinės sienelės.**

#### Paskirtis:

Skirta įmontuoti į specialius spaustus gręžiant, praplečiant, šlifuojant, lenkiant, virinant, montuojant ir t. t.

#### Priedai pasirinktinai:

Lenkta koja Nr. 376730.

#### Pastaba:

- **Dydžius 0 ir 3 galima užsisakyti ir iš nerūdijančiojo plieno!**

### Techninis aprašymas

Prispaudimo aukštis h iki varžto centro	15 mm
---	-------

Kiaurymės Ø d	4,5 mm
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas)	1000 N
Atramos plotis K	30 mm
Prispaudimo varžtas	M4×20 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	16 - 19,5 mm
Prispaudiklio eiga	20 mm
Tvirtinimo sriegis	M12×1,5 mm
Bendras aukštis H	60,5 mm
Bendras ilgis L	185 mm
Tipas	6841J
Produkto rūšis	Svirtinis spaustuvas

## Priedai

Kampinė atrama, stabili Tipas 2	376730 2
Kampinė atrama, stabili Tipas 5	376730 5
Kampinė atrama, stabili Tipas 3	376730 3