

**Garant****Nerūdijanti plieninė liniuotė dėkle, Ilgis: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	460095 150
GTIN	4045197444295
Produktų klasė	41H

**Aprašymas****Modelis:**

Grūdinta ir tiksliai prišlifluota plieninė matavimo briauna. Pleišto formos skerspjūvis su smailiu galu tinka matavimams ir kampuose, grioveliuose, išpjovose ir t. t. Su izoliuota plastikine rankena, apsaugančia nuo rankų šilumos.

Iš **nerūdijančio** plieno. **Matavimo briaunos – matinės.**

**Pastaba:**

Matavimo briaunos lygumo tolerancija priklauso nuo matuoklio pasvirimo  $\pm 15^\circ$  link simetrijos plokštumos.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	150 mm
Matavimo briaunos lygumo tolerancijos	0,003 mm
Norma	DIN 874
Medžiaga	nerūdijantis plienas
Nuožulos paviršius	neakinantis, matinis
Pakuotė	Dėklas.
Kalibravimas	F6
Produkto rūšis	Liniuotė aštria briauna

**Paslaugos**

DAkS kalibravimasLiniuotė aštria briauna Maksimalus  
ilgis 500 mm

026010 500

KalibravimasLiniuotė aštria briauna Maksimalus ilgis 200  
mm

026000 200