

**Plokščioji liniuotė, Tikslumo klasė 1, Ilgis: 3000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	460400 3000
GTIN	4045197206725
Produktų klasė	42G

Aprašymas**Modelis:**

Liniuotės iš specialaus plieno, visos pusės šlifotos. Forma B, su 2 išpjovomis nešimui ir lakuota vidurine dalimi.

Paskirtis:

Kontrolei ir tiksliems darbams.

Tiekimo sudėtis:

Su gamykliniu patikros protokolu.

Pastaba:

Modelis iš nerūdijančio plieno pristatomas tiesiai iš gamintojo. Atkreipkite dėmesį, kad **šiems dydžiams** taikomos papildomos pristatymo sąlygos.

Techninis aprašymas

Matavimo plokštumų lygumo tolerancija	0,054 mm
Skerspjūvio plotis $\pm 0,2$ mm	99,3 mm
Forma	I formos skerspjūvis
Ilgis	3000 mm
Skerspjūvio aukštis $\pm 0,2$ mm	15,5 mm
Forma	B
Norma	DIN 874
Tikslumas	1
Produkto pavadinimo požymis	Tikslumo klasė 1

Medžiaga	Specialusis plienas
Kalibravimas	F7
Produkto rūšis	Plokščioji liniuotė

Paslaugos

KalibravimasPlokščioji liniuotė Maksimalus ilgis 3000 mm	026080 3000
--	-------------