

Garant**Nerūdijanti plieninė liniuotė dėkle, Ilgis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	460095 300
GTIN	4045197444318
Produktų klasė	41H

Aprašymas**Modelis:**

Grūdinta ir tiksliai prišlifiluota plieninė matavimo briauna. Pleišto formos skerspjūvis su smailiu galu tinka matavimams ir kampuose, grioveliuose, išpjovose ir t. t. Su izoliuota plastikine rankena, apsaugančia nuo rankų šilumos.

Iš **nerūdijančio** plieno. **Matavimo briaunos – matinės.**

Pastaba:

Matavimo briaunos lygumo tolerancija priklauso nuo matuoklio pasvirimo $\pm 15^\circ$ link simetrijos plokštumos.

Techninis aprašymas

Matavimo briaunos lygumo tolerancijos	0,003 mm
Ilgis	300 mm
Norma	DIN 874
Medžiaga	nerūdijantis plienas
Nuožulos paviršius	neakinantis, matinis
Pakuotė	Dėklas.
Kalibravimas	F6
Produkto rūšis	Liniuotė aštria briauna

Paslaugos

026010 500

DAkS kalibravimasLiniuotė aštria briauna Maksimalus
ilgis 500 mm

KalibravimasLiniuotė aštria briauna Maksimalus ilgis 500
mm

026000 500