

**Plokščioji liniuotė, Tikslumo klasė 0, Ilgis: 500mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 460300 500 |
| GTIN | 4045197206633 |
| Produktų klasė | 42G |

Aprašymas**Modelis:**

Liniuotės iš specialaus plieno, visos pusės šlifuotos. Stačiakampis skerspjūvis.

Paskirtis:

Tiksliausiems kontroliniams matavimams.

Pastaba:

Modelis iš nerūdijančiojo plieno pristatomas tiesiai iš gamintojo.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Ilgis | 500 mm |
| Forma | stačiakampis skerspjūvis |
| Forma | A |
| Skerspjūvio plotis $\pm 0,2$ mm | 49,3 mm |
| Skerspjūvio aukštis $\pm 0,2$ mm | 9,5 mm |
| Matavimo plokštumų lygumo tolerancija | 0,007 mm |
| Norma | DIN 874 |
| Tikslumas | 0 |
| Produkto pavadinimo požymis | Tikslumo klasė 0 |
| Medžiaga | Specialusis plienas |
| Kalibravimas | F7 |
| Produkto rūšis | Plokščioji liniuotė |

Paslaugos

DAkS kalibravimas Plokščioji liniuotė Maksimalus ilgis 750 mm

026090 750

Kalibravimas Plokščioji liniuotė Maksimalus ilgis 500 mm

026080 500