



## Svirtinis prispaudiklis su perkišama rankine svirtimi, Tipas: 4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

376760 4

GTIN

4020772092627

Produktų klasė

35A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Labai tvirta konstrukcija su koto kreipiančiaja.
- Kotas ir rankinė svirtis juda ta pačia kryptimi.
- Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus.
- Svirties dalys iš termiškai pagerinto plieno, cinkuotos ir pasyvuotos.
- Patobulintas prispaudimo varžtas.
- Grūdinti kaiščiai, techninės priežiūros nereikalaujančios įvorės.
- Didelė užspaudimo jėga.
- Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus, juodintas.

#### Paskirtis:

- Greitam užspaudimui ir atleidimui serijinėje gamyboje.
- Naudojamas kaip spaudžiamasis ir traukiamasis prispaudiklis.
- Montuojamas specialiuose užspaudimo įtaisuose.
- Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t..

### Techninis aprašymas

Svoris

0,65 kg

Atstumas tarp kiaurymių l

36,5 mm

Atstumas tarp kiaurymių k	25 mm
Kiaurymės Ø d	5,5 mm
Prispaudimo aukštis h iki varžto centro	12 mm
Prispaudimo varžtas	M8×35 mm
Korpuso ilgis f	90 mm
Korpuso plotis n	47 mm
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas)	7000 N
Prispaudiklio eiga	32 mm
Atstumas tarp kiaurymių g	33,3 mm
Bendras aukštis H	132 mm
Bendras ilgis L	155 mm
Tipas	6842PL
Produkto rūšis	Svirtinis spaustuvas