

**Garant****Nerūdijanti plieninė liniuotė dėkle, Ilgis: 500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	460095 500
GTIN	4045197444325
Produktų klasė	41H

**Aprašymas****Modelis:**

Grūdinta ir tiksliai prišlifiluota plieninė matavimo briauna. Pleišto formos skerspjūvis su smailiu galu tinka matavimams ir kampuose, grioveluose, išpjovose ir t. t. Su izoliuota plastikine rankena, apsaugančia nuo rankų šilumos.

Iš **nerūdijančio** plieno. **Matavimo briaunos – matinės.**

**Pastaba:**

Matavimo briaunos lygumo tolerancija priklauso nuo matuoklio pasvirimo  $\pm 15^\circ$  link simetrijos plokštumos.

**Techninis aprašymas**

Matavimo briaunos lygumo tolerancijos	0,004 mm
Ilgis	500 mm
Norma	DIN 874
Medžiaga	nerūdijantis plienas
Nuožulos paviršius	neakinantis, matinis
Pakuotė	Dėklas.
Kalibravimas	F6
Produkto rūšis	Liniuotė aštria briauna

**Paslaugos**

026000 500

KalibravimasLiniuotė aštria briauna Maksimalus ilgis 500 mm

DAkKS kalibravimasLiniuotė aštria briauna Maksimalus ilgis 500 mm

026010 500