



Horizontalus prispaudiklis su horizontalia atrama, Tipas: 4



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376625 4
GTIN	4045197229946
Produktų klasė	32S

Aprašymas

Modelis:

Neiškrentantis prispaudimo varžtas.

Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

Paskirtis:

Greitai užspausti ir atidaryti gaminant serijines dalis arba įmontuoti į specialius spaustus.

Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

Techninis aprašymas

visas aukštis	90 mm
Kiaurymės Ø d	8,8 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	43 mm
Prispaudimo jėga P1	2500 N
Prispaudimo jėga P2	3500 N
Prispaudimo varžtas	M10×90 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	41,2 mm
visas ilgis	273 mm
Tipas	376625 4
Prispaudimo aukštis H	45 mm

Produkto rūšis

Horizontalus prispaudiklis