


**Svirtinis prispaudiklis su atramine plokšte, Tipas: 0****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	376715 0
GTIN	4045197226778
Produktų klasė	32S

Aprašymas**Modelis:**

Su **svirtine pavara**. Savaiame užsifiksuojantis mechanizmas.

Paskirtis:

Skirta įmontuoti į specialius spaustuvus gręžiant, praplečiant, šlifuojant, lenkiant, virinant, montuojant ir t. t.

Pastaba:

· **Dydžius 0 ir 3 galima užsisakyti ir iš nerūdijančiojo plieno!**

Atstumas tarp kiaurymių e: 15,9 mm

Atstumas tarp kiaurymių f: 15,9 mm

Atramos plotis K: 27 mm

Prispaudimo aukštis h iki varžto centro: 12,7 mm

Kiaurymės Ø d: 4,4 mm

Prispaudiklio eiga: 16 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø d	4,4 mm
Prispaudiklio eiga	16 mm

Prispaudimo varžtas	M4×20 mm
Atramos plotis K	27 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	15,9 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	15,9 mm
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas)	450 N
Prispaudimo aukštis h iki varžto centro	12,7 mm
Bendras aukštis H	38 mm
Bendras ilgis L	140,5 mm
Tipas	376715 0
Produkto rūšis	Svirtinis spaustuvas