

**Plokščioji liniuotė, Tikslumo klasė 2, Ilgis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	460500 1000
GTIN	4045197206749
Produktų klasė	42G

**Aprašymas****Modelis:**

Liniuotės iš specialaus plieno, visos pusės šlifotos. Stačiakampis skerspjuvis.

**Paskirtis:**

Tiksliems darbams specializuotose dirbtuvėse.

**Pastaba:**

**Modelis iš nerūdijančio plieno** pristatomas tiesiai iš gamintojo.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	1000 mm
Skerspjuvio plotis $\pm 0,2$ mm	39,3 mm
Matavimo plokštumų lygumo tolerancija	0,033 mm
Forma	stačiakampis skerspjuvis
Forma	A
Skerspjuvio aukštis $\pm 0,2$ mm	7,5 mm
Norma	DIN 874
Tikslumas	2
Produkto pavadinimo požymis	Tikslumo klasė 2
Medžiaga	Specialusis plienas
Kalibravimas	F7
Produkto rūšis	Plokščioji liniuotė

---

## Paslaugos

Kalibravimas Plokščioji liniuotė Maksimalus ilgis 1000 mm

026080 1000