



## Horizontalus spaustuvas su fiksavimo mechanizmu, Tipas: 3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	376650 3
GTIN	4020772008819
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Kaiščiai iš nerūdijančiojo plieno.
- Atraminės įvorės grūdintos.
- Guoliavietės suteptos.
- Su termiškai pagerintu, cinkuotu prispaudimo varžtu.
- Naujo tipo rankena – kompaktiška konstrukcija.
- Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.
- Neiškrentantis prispaudimo varžtas.

#### Paskirtis:

Su patentuotu apsauginiu fiksatoriumi. Ypač tinka tų detalių prispaudimui, kurias apdirbant persiduoda vibracija.

### Techninis aprašymas

Prispaudimo jėga P1	1800 N
Atstumas tarp kiaurymių f	22-31,8 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	25,7 mm
visas aukštis	48,5 mm
Prispaudimo jėga P2	2500 N
Prispaudimo varžtas	M8×45 mm

visas ilgis	206 mm
Kiaurymės Ø d	6,5 mm
Tipas	6830SJ
Prispaudimo aukštis H	32 mm
Produkto rūšis	Horizontalus prispaudiklis