



Svirtinis prispaudiklis su perkišama rankine svirtimi, Tipas: 7



Užsakymo data

Užsakymo numeris

376760 7

GTIN

4020772092665

Produktų klasė

35A

Aprašymas

Modelis:

- Labai tvirta konstrukcija su koto kreipiančiąja.
- Kotas ir rankinė svirtis juda ta pačia kryptimi.
- Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus.
- Svirties dalys iš termiškai pagerinto plieno, cinkuotos ir pasyvuotos.
- Patobulintas prispaudimo varžtas.
- Grūdinti kaiščiai, techninės priežiūros nereikalaujančios įvorės.
- Didelė užspaudimo jėga.
- Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus, juodintas.

Paskirtis:

- Greitam užspaudimui ir atleidimui serijinėje gamyboje.
- Naudojamas kaip spaudžiamasis ir traukiamasis prispaudiklis.
- Montuojamas specialiuose užspaudimo įtaisuose.
- Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t..

Techninis aprašymas

Svoris

4,28 kg

Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas)

25000 N

Kiaurymės Ø d	10,5 mm
Korpuso ilgis f	198 mm
Atstumas tarp kiaurymių k	12 mm
Atstumas tarp kiaurymių g	54 mm
Prispaudimo varžtas	M12×50 mm
Atstumas tarp kiaurymių l	45 mm
Prispaudimo aukštis h iki varžto centro	22 mm
Atstumas tarp kiaurymių m	45 mm
Prispaudiklio eiga	75 mm
Korpuso plotis n	84 mm
Bendras aukštis H	285 mm
Bendras ilgis L	355 mm
Tipas	6842PL
Produkto rūšis	Svirtinis spaustuvas