



Sustiprintas svirtinis prispaudiklis, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376720 3
GTIN	4020772094232
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

- Labai tvirta konstrukcija su koto kreipiančiaja.
- Kotas ir rankinė svirtis juda ta pačia kryptimi.
- Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus.
- Svirties dalys iš termiškai pagerinto plieno, cinkuotos ir pasyvuotos.
- Patobulintas prispaudimo varžtas.

Paskirtis:

- Greitam užspaudimui ir atleidimui serijinėje gamyboje.
- Naudojamas kaip spaudžiamasis ir traukiamasis prispaudiklis.
- Montuojamas specialiuose užspaudimo įtaisuose.
- Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t..

Techninis aprašymas

Atstumas tarp kiaurymių e	41 mm
Prispaudimo aukštis h iki varžto centro	30 mm
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas)	4000 N
Kiaurymės Ø d	6,5 mm
Prispaudimo varžtas	M8×35 mm

Atstumas tarp kiaurymių g	36 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	44 mm
Prispaudiklio eiga	32 mm
Bendras aukštis H	116 mm
Bendras ilgis L	309 mm
Tipas	6842
Produkto rūšis	Svirtinis spaustuvas