



## Horizontalus spaustuvas su fiksavimo mechanizmu, Tipas: 4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	376650 4
GTIN	4020772008826
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Kaiščiai iš nerūdijančiojo plieno.
- Atraminės įvorės grūdintos.
- Guoliavietės suteptos.
- Su termiškai pagerintu, cinkuotu prispaudimo varžtu.
- Naujo tipo rankena – kompaktiška konstrukcija.
- Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.
- Neiškrentantis prispaudimo varžtas.

#### Paskirtis:

Su patentuotu apsauginiu fiksatoriumi. Ypač tinka tų detalių prispaudimui, kurias apdirbant persiduoda vibracija.

### Techninis aprašymas

Atstumas tarp kiaurymių e	41 mm
Prispaudimo jėga P2	3000 N
Atstumas tarp kiaurymių f	29-43 mm
visas aukštis	75 mm
visas ilgis	287 mm
Prispaudimo varžtas	M8×65 mm

Kiaurymės Ø d	8,5 mm
Prispaudimo jėga P1	2000 N
Tipas	6830SJ
Prispaudimo aukštis H	45 mm
Produkto rūšis	Horizontalus prispaudiklis