



Horizontalus prispaudiklis su horizontalia atrama, nerūdijantis, Tipas: 0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376620 0
GTIN	4020772008932
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Neišskrentantis prispaudimo varžtas.

Naujo tipo rankena – kompaktiška konstrukcija.

Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.

Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

Paskirtis:

Greitai užspausti ir atidaryti gaminant serijines dalis arba įmontuoti į specialius spaustus.

Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

Techninis aprašymas

Prispaudimo jėga P2	400 N
visas ilgis	79 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	11,5-14,5 mm
Prispaudimo varžtas	M4x25 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	16 mm
visas aukštis	23 mm
Kiaurymės Ø d	4,6 mm
Prispaudimo jėga P1	250 N

Tipas	6830NIJ
Prispaudimo aukštis H	14,5 mm
Produkto rūšis	Horizontalus prispaudiklis