



Mikrometrinis vidmatis MicroGauge, Matavimo ribos: 0,95-1,55mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428670 0,95-1,55
GTIN	5051102218928
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

2 taškų kiaurymių matavimo sistema itin tiksliai 0,95 – 6,0 mm kiaurymių matavimui. Kompaktiškas formatas ir mažas svoris (rašiklio svorio) palengvina smulkių precizinių dalių matavimą. Chromuoti, rutulio formos matavimo kontaktai. Aiškus LCD ekranas su perjungiamą sklaida iki 0,0005 mm. Duomenų išvadas per RS232- arba USB-Proximity. Sandarus, atsparus dulkei ir drėgmei (IP65).

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su 1 baterija Nr. 081560 357, kalibriniai žiedai su Jungtinės Karalystės akredituotu (UKAS) patikros protokolu.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948.

Pastaba:

Kaip atskiras prietaisas arba rinkinyje, gylis fiksatoriai pagal papildomą užsakymą. Naudojant papildomą adapterį galima prijungti Diatest liestukus.

Techninis aprašymas

Matavimo galvučių matuojamas diapazonas	0,95–1,15; 1,07–1,25; 1,17–1,35; 1,27–1,45; 1,37–1,55 mm
Linijiškumas	Ø 1,0 – 1,55: maksimaliai 2 % matavimo kelio; mažiausiai 0,001 Ø 1,5 – 6,35: maksimaliai 1 % matavimo kelio; mažiausiai 0,001 mm
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0,95 - 1,55 mm
Kalibravimo žiedų kiekis	5
Matavimo galvučių kiekis	5
Atsikartojimas	0,001 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
Baterijų kiekis	2
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	2 taškų mikrometrinis vidmatis

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2

