



Precizinė plieninė liniuotė nerūdijanti, lazeriu graviruotos padalos, Ilgis: 1000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	461400 1000
GTIN	2050001063724
Produktų klasė	46R

Aprašymas

Modelis:

Iš **nerūdijančiojo** specialaus spyruoklių plieno su šlifuotomis matavimo briaunomis. Platus modelis. Viršutinė ir apatinė skalės su mm padalomis. Puikiai įskaitoma dėl matinio paviršiaus ir aiškių padalų.

Padalos giliai įgraviruotos lazeriu, **tikslios**. Paviršius matinis. Ypač tvirta ir patvari. **Kiekvienas vienetą patikrintas ir pažymėtas identifikaciniu numeriu.**

Techninis aprašymas

Skerspjūvio plotis	30 mm
Ilgis	1000 mm
Skerspjūvio storis	1 mm
Kalibravimas	F10
Leistina paklaida	0,15 mm
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Liniuotė

Paslaugos

KalibravimasPlieninė liniuotė Maksimalus ilgis 1000/2 mm	026200 1000/2
--	---------------

