



Svirtinis prispaudiklis su perkišama rankine svirtimi, Tipas: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris

376760 8

GTIN

4020772092689

Produktų klasė

35A

Aprašymas

Modelis:

- Labai tvirta konstrukcija su koto kreipiančiaja.
- Kotas ir rankinė svirtis juda ta pačia kryptimi.
- Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus.
- Svirties dalys iš termiškai pagerinto plieno, cinkuotos ir pasyvuotos.
- Patobulintas prispaudimo varžtas.
- Grūdinti kaiščiai, techninės priežiūros nereikalaujančios įvorės.
- Didelė užspaudimo jėga.
- Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus, juodintas.

Paskirtis:

- Greitam užspaudimui ir atleidimui serijinėje gamyboje.
- Naudojamas kaip spaudžiamasis ir traukiamasis prispaudiklis.
- Montuojamas specialiuose užspaudimo įtaisuose.
- Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t..

Techninis aprašymas

Atstumas tarp kiaurymių k

14,5 mm

Prispaudiklio eiga

106 mm

Korpuso ilgis f	254 mm
Atstumas tarp kiaurymių l	70 mm
Prispaudimo aukštis h iki varžto centro	28 mm
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas)	45000 N
Kiaurymės Ø d	10,5 mm
Atstumas tarp kiaurymių g	57 mm
Atstumas tarp kiaurymių m	70 mm
Prispaudimo varžtas	M16×80 mm
Korpuso plotis n	86 mm
Svoris	7,72 kg
Bendras aukštis H	360 mm
Bendras ilgis L	440 mm
Tipas	6842PL
Produkto rūšis	Svirtinis spaustuvas