



Svirtinis spaustuvas trumpas modelis, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376700 2
GTIN	4020772008543
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Prispaudimo varžtai, termiškai pagerinti.

- **Nauja rankena suteikia kompaktiškumo.**
- **Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena, nes daugiau vietos delnui.**

Paskirtis:

- **Tvirtinamas prie skardinės sienelės.**
- **Montavimui ant įrenginio korpuso, turinčio analogišką sriegį.**

Priedai pasirinktinai:

Lenkta koja Nr. 376730.

Pastaba:

- **Iš nerūdijančiojo plieno užsakomi atskirai.**

Techninis aprašymas

Tvirtinimo sriegis	M 16×1,5 mm
Prispaudimo varžtas	M6×25 mm
Prispaudiklio eiga	21,5 mm

Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas)	1000 N
Bendras aukštis H	73 mm
Bendras ilgis L	161,5 mm
Tipas	6844J
Produkto rūšis	Svirtinis spaustuvas

Priedai

Kampinė atrama, stabili Tipas 3	376730 3
Kampinė atrama, stabili Tipas 5	376730 5
Kampinė atrama, stabili Tipas 2	376730 2