

Garant
Ilgas grąžtas HSS/E, be dangos, Ø DC h8: 3,2mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	116061 3,2
GTIN	4045197026705
Produktų klasė	11B

Aprašymas
Modelis:

Dar labiau **sustiprinta šerdis** be pastorinto koto.

Preciziškai užgaląsta viršūnė.

Su **specialios formos grioveliais**. Geriausiai tinka gilioms kiaurymėms iki 10×D ir medžiagoms su sudėtingai susidarančiomis drožlėmis.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Pastaba:

Tinkami NC centravimo grąžtai Nr. 112120, 112140 ir 112170 su **142° viršūnės kampu** didesniai procesų patikimumui užtikrinti.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	3,2 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	69 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm ²	0,05 mm/aps,
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	3,2 mm
Bendras ilgis L	106 mm
Norma	DIN 340
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	64,2 mm

Smailas kampas	130 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS E
Tipas	FS
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	38 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	28 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	21 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka	18 m/min	P
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		