



Svirtinis užraktas su užveržimo elementais, Tipas: 1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376740 1
GTIN	4020772094522
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

- Greito užspaudimo svirtinis mechanizmas.
- Savaimė užsifiksuojantis mechanizmas, neleidžia atsidaryti.
- Kaiščiai iš nerūdijančio plieno.
- Rankena iš alyvai atsparaus plastiko.
- Spaustuvai cinkuoti.
- Užveržimo kablys reguliuojamas sriegiu.
- Atraminės įvorės gatavai grūdintos.
- Guoliavietės pateptos.
- Kablys pagerintos kokybės.

Paskirtis:

Talpų užrakinimui.

Techninis aprašymas

Atstumas tarp kiaurymių e	19 mm
Prispaudimo jėga P (tempimas)	2000 N
Kiaurymės Ø d	5,4 mm
Užtraukiamo kablįo reguliavimo ribos c	35 - 42 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	26 - 30 mm
Storis a	5,3 mm
Spindulys R	4,5 mm

Prispaudimo aukštis h	22,7 mm
Bendras aukštis H	34,5 mm
Bendras ilgis L	104,6 mm
Tipas	6847
Produkto rūšis	Svirtinis užraktas