

**Plokščioji liniuotė, Tikslumo klasė 0, Ilgis: 3000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	460300 3000
GTIN	4045197206671
Produktų klasė	42G

**Aprašymas****Modelis:**

Liniuotės iš specialaus plieno, visos pusės šlifotos. Forma B, su 2 išpjovomis nešimui ir lakuota vidurine dalimi.

**Paskirtis:**

Tiksliausiems kontroliniams matavimams.

**Tiekimo sudėtis:**

Su gamykliniu patikros protokolu.

**Pastaba:**

**Modelis iš nerūdijančiojo plieno** pristatomas tiesiai iš gamintojo. Atkreipkite dėmesį, kad **šiems dydžiams** taikomos papildomos pristatymo sąlygos.

**Techninis aprašymas**

Skerspjūvio aukštis $\pm 0,2$ mm	17,5 mm
Forma	B
Forma	I formos skerspjūvis
Matavimo plokštumų lygumo tolerancija	0,032 mm
Skerspjūvio plotis $\pm 0,2$ mm	119,3 mm
Ilgis	3000 mm
Norma	DIN 874
Tikslumas	0
Produkto pavadinimo požymis	Tikslumo klasė 0

Medžiaga	Specialusis plienas
Kalibravimas	F7
Produkto rūšis	Plokščioji liniuotė

**Paslaugos**

Kalibravimas Plokščioji liniuotė Maksimalus ilgis 3000 mm	026080 3000
---	-------------