



## Sustiprintas svirtinis prispaudiklis, Tipas: 7



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	376720 7
GTIN	4020772008598
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Labai tvirta konstrukcija su koto kreipiančiąja.
- Kotas ir rankinė svirtis juda ta pačia kryptimi.
- Pagrindinis korpusas iš kaliojo ketaus.
- Svirties dalys iš termiškai pagerinto plieno, cinkuotos ir pasyvuotos.
- Patobulintas prispaudimo varžtas.

#### Paskirtis:

- Greitam užspaudimui ir atleidimui serijinėje gamyboje.
- Naudojamas kaip spaudžiamasis ir traukiamasis prispaudiklis.
- Montuojamas specialiuose užspaudimo įtaisuose.
- Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t..

### Techninis aprašymas

Prispaudimo aukštis h iki varžto centro	55 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	65 mm
Prispaudiklio eiga	50 mm
Atstumas tarp kiaurymių g	57 mm
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas)	25000 N

Kiaurymės Ø d	11 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	70 mm
Prispaudimo varžtas	M12×50 mm
Bendras aukštis H	179 mm
Bendras ilgis L	460 mm
Tipas	6842
Produkto rūšis	Svirtinis spaustuvas