



Svirtinis užraktas horizontalus, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376800 2
GTIN	4020772017095
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Komplekte su gaudikliu.

- **Greito užspaudimo svirtinis mechanizmas.**
- **Savaime užsifiksuojantis mechanizmas, neleidžia atsidaryti.**
- **Kaiščiai iš nerūdijančio plieno.**
- **Rankena iš alyvai atsparaus plastiko.**
- **Spaustuvai cinkuoti.**
- **Užveržimo kablys reguliuojamas sriegiu.**
- **Atraminės įvorės gatavai grūdintos.**
- **Guoliavietės pateptos.**
- **Kablys pagerintos kokybės.**

Paskirtis:

Talpų užrakinimui.

Pastaba:

- **Nauja rankena - kompaktiškesnė konstrukcija.**
- **Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.**

Techninis aprašymas

Atstumas tarp kiaurymių e	13 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	19,5 - 23,5 mm

Užtraukiamo kablo reguliavimo ribos c	38 - 72 mm
Prispaudimo jėga P (tempimas)	1600 N
Kiaurymės Ø d	5,2 mm
Prispaudimo aukštis h	12 mm
Bendras aukštis H	47 mm
Bendras ilgis L	125 - 159 mm
Tipas	6848HJ
Produkto rūšis	Svirtinis užraktas