



Svirtinis užraktas su užveržimo elementais, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376740 3
GTIN	4020772094546
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

- Greito užspaudimo svirtinis mechanizmas.
- Savaimė užsifiksuojantis mechanizmas, neleidžia atsidaryti.
- Kaiščiai iš nerūdijančio plieno.
- Rankena iš alyvai atsparaus plastiko.
- Spaustuvai cinkuoti.
- Užveržimo kablys reguliuojamas sriegiu.
- Atraminės įvorės gatavai grūdintos.
- Guoliavietės pateptos.
- Kablys pagerintos kokybės.

Paskirtis:

Talpų užrakinimui.

Techninis aprašymas

Storis a	7,1 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	31,5 - 35,5 mm
Kiaurymės Ø d	5,5 mm
Užtraukiamo kablo reguliavimo ribos c	72 - 84 mm
Prispaudimo jėga P (tempimas)	3000 N
Atstumas tarp kiaurymių e	19 mm
Spindulys R	5,5 mm

Prispaudimo aukštis h	22,7 mm
Bendras aukštis H	36 mm
Bendras ilgis L	200,5 mm
Tipas	6847
Produkto rūšis	Svirtinis užraktas