



## Horizontalus prispaudiklis su horizontalia atrama, nerūdijantis, Tipas: 2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	376620 2
GTIN	4020772008956
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

Neišskrentantis prispaudimo varžtas.

Naujo tipo rankena – kompaktiška konstrukcija.

Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.

Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

#### Paskirtis:

**Greitai užspausti ir atidaryti gaminant serijines dalis** arba įmontuoti į specialius spaustus.

Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.

### Techninis aprašymas

Atstumas tarp kiaurymių e	26 mm
Prispaudimo jėga P2	1200 N
Prispaudimo jėga P1	1000 N
Kiaurymės Ø d	5,6 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	19,5-29,5 mm
visas aukštis	45 mm
visas ilgis	162 mm
Prispaudimo varžtas	M6×35 mm

Tipas	6830NIJ
Prispaudimo aukštis H	24 mm
Produkto rūšis	Horizontalus prispaudiklis