



Mikrometrinis vidmatis MicroGauge, Matavimo ribos: 2,25-4,25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428670 2,25-4,25
GTIN	5051102218942
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

2 taškų kiaurymių matavimo sistema itin tiksliam 0,95 – 6,0 mm kiaurymių matavimui. Kompaktiškas formatas ir mažas svoris (rašiklio svorio) palengvina smulkių precizinių dalių matavimą. Chromuoti, rutulio formos matavimo kontaktai. Aiškų LCD ekranas su perjungiamo sklaida iki 0,0005 mm. Duomenų išvadas per RS232- arba USB-Proximity. Sandarus, atsparus dulkems ir drėgmei (IP65).

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkems), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su 1 baterija Nr. 081560 357, kalibriniai žiedai su Jungtinės Karalystės akredituotu (UKAS) patikros protokolu.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498948.

Pastaba:

Kaip atskiras prietaisas arba rinkinyje, gylis fiksatoriai pagal papildomą užsakymą. Naudojant papildomą adapterį galima prijungti Diatest liestukus.

Techninis aprašymas

Atsikartojimas	0,001 mm
Kalibravimo žiedų kiekis	7
Matavimo galvučių matuojamas diapazonas	2,25–2,75; 2,5–3; 2,75–3,25; 3–3,5; 3,25–3,75 ; 3,5–4 ; 3,75–4,25 mm
Linijiškumas	Ø 1,0 – 1,55: maksimaliai 2 % matavimo kelio; mažiausiai 0,001 Ø 1,5 – 6,35: maksimaliai 1 % matavimo kelio; mažiausiai 0,001 mm
Matavimo galvučių kiekis	7
Padalos vertė, pasirenkama	0,01 / 0,001 / 0,0005 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	2,25 - 4,25 mm
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	2 taškų mikrometrinis vidmatis

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Prijungimo kabelis Tipas USB2	498948 USB2
Prijungimo kabelis Tipas R2	498948 R2

