



Precizinė plieninė liniuotė nerūdijanti, matinė, ilgis: 300mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 461600 300 |
| GTIN | 4045197234797 |
| Produktų klasė | 42G |

Aprašymas

Modelis:

Iš **nerūdijančio** specialaus spyruoklių plieno su šlifuotomis matavimo briaunomis. Platus modelis. Viršutinė ir apatinė skalės su mm padalomis. Puikiai įskaitoma dėl matinio paviršiaus ir aiškių padalų.

Padalos išdegtos elektrolitiniu būdu. Paviršius matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Skerspjuvio storis | 1 mm |
| Skerspjuvio plotis | 30 mm |
| Ilgis | 300 mm |
| Kalibravimas | F10 |
| Leistina paklaida | 0,4 mm |
| Norma | EG II |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX |
| Produkto rūšis | Liniuotė |

Paslaugos

| | |
|---|--------------|
| KalibravimasPlieninė liniuotė Maksimalus ilgis 500/2 mm | 026200 500/2 |
|---|--------------|