

HOLEX**Plieninė liniuotė Forma B INOX, Ilgis: 500mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 461105 500 |
| GTIN | 4045197206879 |
| Produktų klasė | 42G |

Aprašymas**Modelis:**

Forma B: viršutinės briaunos šlifotos, plokšti paviršiai tiksliai apdoroti. Abiejuose galuose yra apsauginiai antgaliai. Viena pusė su tiksliais mm padalomis.

INOX modelis.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Skerspjūvio plotis | 24,5 mm |
| Ilgis | 500 mm |
| Skerspjūvio storis | 4,5 mm |
| Kalibravimas | F8 |
| Leistina paklaida | 0,1 mm |
| Norma | DIN 866 |
| Forma | B |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX |
| Produkto rūšis | Liniuotė |

Paslaugos

| | |
|---|------------|
| KalibravimasPlieninė liniuotė Maksimalus ilgis 500 mm | 026200 500 |
|---|------------|