

**HOLEX****Svirtinis spaustuvas trumpas modelis, Tipas: 2****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	376725 2
GTIN	4045197226785
Produktų klasė	32S

**Aprašymas****Modelis:**

Prispaudimo varžtai, termiškai pagerinti.

- Ergonomiška rankena iš alyvai atsparaus plastiko.

**Paskirtis:**

- Tvirtinamas tiesiogiai ant skardinės sienelės.
- Montavimui ant įrenginio korpuso, turinčio analogišką sriegį.

**Priedai pasirinktinai:**

Lenkta koja Nr. 376735.

**Pastaba:**

- Iš nerūdijančiojo plieno užsakomi atskirai.

**Techninis aprašymas**

Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas)	900 N
Tvirtinimo sriegis	M 16×1,5 mm
Prispaudiklio eiga	19 mm
Prispaudimo varžtas	M6×40 mm
Bendras aukštis H	74 mm
Bendras ilgis L	163 mm

Tipas	376725 2
Produkto rūšis	Svirtinis spaustuvas

---

**Priedai**

Kampinė atrama, stabili Tipas 3	376735 3
Kampinė atrama, stabili Tipas 2	376735 2