

**HOLEX****Montuotojo liniuotė platus modelis, Tikslumo klasė 0, Ilgis: 1000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	460750 1000
GTIN	4045197226709
Produktų klasė	42G

**Aprašymas****Modelis:**

Pagaminta iš I figūrinio plieno su konstrukciją palengvinančiomis kiaurymėmis. Su tiksliai nušlifuotomis kontrolinėmis ir šoninėmis plokštumomis. Vidinė dalis dažyta.

**Platus modelis, tikslumo klasė 0.****Tiekimo sudėtis:**

Su gamykliniu patikros protokolu.

**Pastaba:**

Atkreipkite dėmesį, kad taikomas pristatymo **mokestis**. Komplektas sudėtas į medinę dėžutę.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	1000 mm
Skerspjūvio plotis	50 mm
Svoris	12 kg
Skerspjūvio aukštis	160 mm
Kalibravimas	F7

Norma	DIN 874
Tikslumas	0
Produkto pavadinimo požymis	Tikslumo klasė 0
Medžiaga	Tvitėjinio profilio plienas
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis	Montuotojo liniuotė

### **Paslaugos**

KalibravimasPlokščioji liniuotė Maksimalus ilgis 1000 mm	026080 1000
--	-------------