



Svirtinis spaustuvas trumpas modelis, Tipas: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376700 5
GTIN	4020772008567
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Prispaudimo varžtai, termiškai pagerinti.

- **Nauja rankena suteikia kompaktiškumo.**
- **Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena, nes daugiau vietos delnui.**

Paskirtis:

- **Tvirtinamas prie skardinės sienelės.**
- **Montavimui ant įrenginio korpuso, turinčio analogišką sriegį.**

Priedai pasirinktinai:

Lenkta koja Nr. 376730.

Pastaba:

- **Iš nerūdijančiojo plieno užsakomi atskirai.**

Techninis aprašymas

Prispaudimo varžtas	M12×50 mm
Tvirtinimo sriegis	M24×1,5 mm
Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas)	4000 N

Prispaudiklio eiga	67 mm
Bendras aukštis H	149 mm
Bendras ilgis L	364 mm
Tipas	6844J
Produkto rūšis	Svirtinis spaustuvas

Priedai

Kampinė atrama, stabili Tipas 5	376730 5
Kampinė atrama, stabili Tipas 2	376730 2
Kampinė atrama, stabili Tipas 3	376730 3