



## Svirtinis užraktas horizontalus, Tipas: 4



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	376800 4
GTIN	4020772008628
Produktų klasė	35A

### Aprašymas

#### Modelis:

Komplekte su gaudikliu.

- Greito užspaudimo svirtinis mechanizmas.
- Savaimė užsifiksuojantis mechanizmas, neleidžia atsidaryti.
- Kaiščiai iš nerūdijančio plieno.
- Rankena iš alyvai atsparaus plastiko.
- Spaustuvai cinkuoti.
- Užveržimo kablys reguliuojamas sriegiu.
- Atraminės įvorės gatavai grūdintos.
- Guoliavietės pateptos.
- Kablys pagerintos kokybės.

#### Paskirtis:

Talpų užrakinimui.

#### Pastaba:

- Nauja rankena - kompaktiškesnė konstrukcija.
- Ergonomiška 2 komponentų labai patogi rankena.

### Techninis aprašymas

Atstumas tarp kiaurymių f	35 - 46 mm
Prispaudimo jėga P (tempimas)	7000 N

Užtraukiamo kablo reguliavimo ribos c	59 - 123 mm
Kiaurymės Ø d	8,5 mm
Atstumas tarp kiaurymių e	32 mm
Prispaudimo aukštis h	26 mm
Bendras aukštis H	94,5 mm
Bendras ilgis L	209 - 273 mm
Tipas	6848HJ
Produkto rūšis	Svirtinis užraktas