



Svirtinis užraktas su užveržimo elementais, Tipas: 5



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 376740 5 |
| GTIN | 4020772094560 |
| Produktų klasė | 35A |

Aprašymas

Modelis:

- Greito užspaudimo svirtinis mechanizmas.
- Savaimė užsifiksuojantis mechanizmas, neleidžia atsidaryti.
- Kaiščiai iš nerūdijančio plieno.
- Rankena iš alyvai atsparaus plastiko.
- Spaustuvai cinkuoti.
- Užveržimo kablys reguliuojamas sriegiu.
- Atraminės įvorės gatavai grūdintos.
- Guoliavietės pateptos.
- Kablys pagerintos kokybės.

Paskirtis:

Talpų užrakinimui.

Techninis aprašymas

| | |
|--|--------------|
| Atstumas tarp kiaurymių e | 29 mm |
| Kiaurymės Ø d | 11,2 mm |
| Storis a | 10,75 mm |
| Atstumas tarp kiaurymių f | 55,5 - 63 mm |
| Prispaudimo jėga P (tempimas) | 5000 N |
| Užtraukiamo kablįo reguliavimo ribos c | 58 - 73 mm |
| Spindulys R | 8 mm |

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Prispaudimo aukštis h | 49 mm |
| Bendras aukštis H | 69 mm |
| Bendras ilgis L | 260,5 mm |
| Tipas | 6847 |
| Produkto rūšis | Svirtinis užraktas |