



Svirtinis prispaudiklis su kampine atrama, Tipas: 0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	376710 0
GTIN	4020772008376
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Su **svirtine pavara**. Savaimė užsifiksuojantis mechanizmas.

- **Kaiščiai iš nerūdijančiojo plieno, guoliavietės suteptos.**
- **Su ilga svirties kreipiančiąja.**
- **Rankeną galima reguliuoti bet koku kampu.**
- **Su termiškai pagerintu, cinkotu prispaudimo varžtu.**
- **Nuimama kampinė atrama, todėl galima tvirtinti prie skardinės sienelės.**
- **Su termiškai pagerintu, cinkotu prispaudimo varžtu.**
- **Nuimama atrama, prispaudiklį galima pritvirtinti prie skardinės sienelės.**

Paskirtis:

Skirta įmontuoti į specialius spaustus gręžiant, praplečiant, šlifuojant, lenkiant, virinant, montuojant ir t. t.

Priedai pasirinktinai:

Lenkta koja Nr. 376730.

Pastaba:

- **Dydžius 0 ir 3 galima užsisakyti ir iš nerūdijančiojo plieno!**

Techninis aprašymas

Prispaudimo jėga P (spaudimas ir traukimas)	800 N
---	-------

Tvirtinimo sriegis	M10×1 mm
Prispaudimo varžtas	M4×20 mm
Prispaudiklio eiga	16 mm
Prispaudimo aukštis h iki varžto centro	12 mm
Kiaurymės Ø d	4,5 mm
Atramos plotis K	25 mm
Atstumas tarp kiaurymių f	16 mm
Bendras aukštis H	49,3 mm
Bendras ilgis L	140,5 mm
Tipas	6841J
Produkto rūšis	Svirtinis spaustuvas

Priedai

Kampinė atrama, stabili Tipas 2	376730 2
Kampinė atrama, stabili Tipas 5	376730 5
Kampinė atrama, stabili Tipas 3	376730 3