



Mikrometrinis vidmatis IMICRO, Matavimo ribos: 8-10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428800 8-10
GTIN	7630041108057
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

3-taškų mikrometrinio vidmačio analogas, skirtas **tiksliam matavimui** kiaurymių, esančių net **ir labai giliai** (papildomai galima įsigyti tris ilgintuvus). Savaiame išs centruojantis ir išsilyginantis. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**). Matavimo plokštumos iš grūdinto plieno (HV30–770).

Priedai pasirinktinai:

Kalibriniai žiedai Nr. 484030. Ilgintuvai Nr. 428802.

Pastaba:

Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	8 - 10 mm
Matavimo gylis su maksimaliu ilgintuvu	352 mm
Standartinis matavimo gylis	52 mm
Matmuo a	2,5 mm
Leistina paklaida	0,004 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Norma	DIN 863

Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 20 mm	022500 20

Priedai

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 1/100	428802 1/100
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 9 mm	484030 9