



Precizinė plieninė liniuotė nerūdijanti, matinė, ilgis: 1000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	461600 1000
GTIN	4045197234810
Produktų klasė	42G

Aprašymas

Modelis:

Iš **nerūdijančio** specialaus spyruoklių plieno su šlifuotomis matavimo briaunomis. Platus modelis. Viršutinė ir apatinė skalės su mm padalomis. Puikiai įskaitoma dėl matinio paviršiaus ir aiškių padalų.

Padalos išdegtos elektrolitiniu būdu. Paviršius matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Skerspjūvio plotis	30 mm
Ilgis	1000 mm
Skerspjūvio storis	1 mm
Kalibravimas	F10
Leistina paklaida	0,5 mm
Norma	EG II
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Liniuotė

Paslaugos

KalibravimasPlieninė liniuotė Maksimalus ilgis 1000/2 mm	026200 1000/2
--	---------------