



Precizinė plieninė liniuotė nerūdijanti, matinė, ilgis: 1500mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	461600 1500
GTIN	4045197234827
Produktų klasė	42G

Aprašymas

Modelis:

Iš **nerūdijančio** specialaus spyruoklių plieno su šlifuotomis matavimo briaunomis. Platus modelis. Viršutinė ir apatinė skalės su mm padalomis. Puikiai įskaitoma dėl matinio paviršiaus ir aiškių padalų.

Padalos išdegtos elektrolitiniu būdu. Paviršius matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Skerspjūvio storis	1 mm
Ilgis	1500 mm
Skerspjūvio plotis	30 mm
Kalibravimas	F10
Leistina paklaida	0,6 mm
Norma	EG II
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
Produkto rūšis	Liniuotė

Paslaugos

KalibravimasPlieninė liniuotė Maksimalus ilgis 2000/2 mm	026200 2000/2
--	---------------