



## Mikrometrinis vidmatis IMICRO, Matavimo ribos: 250-275mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428800 250-275
GTIN	7630041108309
Produktų klasė	45A

### Aprašymas

#### Modelis:

3-taškų mikrometrinio vidmačio analogas, skirtas **tiksliam matavimui** kiaurymių, esančių net **ir labai giliai** (papildomai galima įsigyti tris ilgintuvus). Savaiame išs centruojantis ir išsilyginantis. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**). Matavimo plokštumos iš kietlydinio (HV5–1300).

#### Tiekimo sudėtis:

Su ilgintuvu 150 mm Nr. 428802 dyd. 5/150, tiekama medinėje dėžutėje.

#### Priedai pasirinktinai:

Kalibriniai žiedai Nr. 484030. Ilgintuvai Nr. 428802.

#### Pastaba:

Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.

### Techninis aprašymas

Matavimo gylis su maksimaliu ilgintuvu	1581 mm
Standartinis matavimo gylis	81 mm
Matmuo a	26 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	250 - 275 mm
Leistina paklaida	0,008 mm
Padalos vertė	0,01 mm

Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

### Paslaugos

Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	022500 300
--	------------

### Priedai

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 5/500	428802 5/500
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 260 mm	484030 260
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 5/150	428802 5/150