



## Skaitmeninis XTL sparčiųjų vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 10-20mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	428770 10-20
GTIN	5051102120535
Produktų klasė	46B

### Aprašymas

#### Modelis:

**3 taškų spartusis vidmatis** aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiam, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be Nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliam kiaurymių matavimui.

#### Funkcija:

- **Perjungimas mm / coliai.**
- **2 Preset išankstinių verčių nustatymas.**
- **Užlaikymo vertės j- / išjungimo mygtukas**

#### Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 428760 ir kalibriniai žiedai su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu.

### Techninis aprašymas

Kalibrinio žiedo Ø	12,5 / 20 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	10 - 20 mm
Matavimo galvučių kiekis	3

Leistina paklaida	0,004 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

## Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

## Priedai

Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 2/76	428510 2/76
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 14 mm	484030 14
Prijungimo kabelis Duplex Tipas R2	498951 R2
Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498951 USB2
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 3/100	428510 3/100
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 11 mm	484030 11
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 18 mm	484030 18