



Skaitmeninis XTL sparčiųjų vidmačių rinkinys, Matavimo ribos: 20-50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428770 20-50
GTIN	5051102120542
Produktų klasė	46B

Aprašymas

Modelis:

3 taškų spartusis vidmatis aklinųjų kiaurymių matavimui nuo dyd. 12,5–16. Fiksuotos matavimo žiaunos iš kietlydinio, nuo dyd. 12,5-16 su HM antgaliais. Rodmenys pateikiami dideliame, ryškiame, skaitmeniniame ekrane. Aiškus, tikslus matavimas be Nonijaus skalės. Puikiai tinka vertikaliam kiaurymių matavimui.

Funkcija:

- Perjungimas mm / coliai.
- 2 Preset išankstinių verčių nustatymas.
- Užlaikymo vertės į- / išjungimo mygtukas

Tiekimo sudėtis:

Skaitmeniniai mikrometriniai vidmačiai Nr. 428760 ir kalibriniai žiedai su Jungtinės Karalystės akredituotu UKAS patikros protokolu.

Techninis aprašymas

Matavimo galvučių kiekis	3
Kalibrinio žiedo Ø	20 / 35 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	20 - 50 mm
Leistina paklaida	0,004 mm

Padalos vertė	0,001 mm
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Norma	DIN 863
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Sąsaja	RS232C sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 30 mm	484030 30
Ilgintuvas mikrometriniams vidmačiams Tipas 4/150	428510 4/150
Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelis Duplex Tipas 2	498950 2
Prijungimo kabelis Duplex Tipas USB2	498950 USB2
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 40 mm	484030 40
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 22 mm	484030 22