



Mikrometrinis vidmatis IMICRO, Matavimo ribos: 80-90mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428800 80-90
GTIN	7630041108217
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

3-taškų mikrometrinio vidmačio analogas, skirtas **tiksliam matavimui** kiaurymių, esančių net **ir labai giliai** (papildomai galima įsigyti tris ilgintuvus). Savaimė išscentruojantis ir išsilyginantis. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**). Matavimo plokštumos su titano nitrido (TIN) danga (HV5–2300).

Priedai pasirinktinai:

Kalibriniai žiedai Nr. 484030. Ilgintuvai Nr. 428802.

Pastaba:

Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	80 - 90 mm
Standartinis matavimo gylis	84 mm
Matavimo gylis su maksimaliu ilgintuvu	1584 mm
Matmuo a	11 mm
Leistina paklaida	0,005 mm
Padalos vertė	0,005 mm
Norma	DIN 863

Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Kalibravimas	B6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

DAkKS kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	022510 200
Kalibravimas 3 taškų mikrometrinis vidmatis Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022500 100

Priedai

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 4/500	428802 4/500
Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 4/150	428802 4/150
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo \varnothing 85 mm	484030 85