



NC didelės užspaudimo jėgos spaustuvas Centro Gripp, Tipas: 125



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 361180 125 |
| GTIN | 4250364402125 |
| Produktų klasė | 34A |

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji grūdinta indukcinio būdu, viršutinė ir apatinė pusės šlifluotos.

Su kiaurymėmis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai, atstumas 200 mm.

Požymis: Pilnai apsaugotas (uždengtas) suklys.

Funkcija:

- Suklys su integruotu jėgos perdavimo mechanizmu.
- Užveržimas reguliuojamu dinamometriniu raktu (18 – maks. 70 Nm).
- Nustatomas užveržimo vidurys.
- Atkartojimo tikslumas $\pm 1/100$ mm, kai ruošinys stačiakampio formos.

Paskirtis:

Naudojant kelias skirtingas lūpas galima užspausti tiek tradiciniu būdu, tiek naudojant universalias atramines galvutes.

Tiekimo sudėtis:

Šešiabriaunis raktas dyd. 8, šešiabriaunis raktas dyd. 6, 6-briaunė galvutė SW20-1/2 colio, 6 varžtai, 2 kilpiniai raktai SW20.

Priedai pasirinktinai:

- Atramines galvutes rasite Nr. 361238 – 361250 ir Nr. 361160.
- Dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 120.
- Atrama Nr. 361230 dyd. 125.
- Pakopinės lūpos Nr. 361215.
- Atraminė lūpa, paslanki, Nr. 361207 dyd. 125.
- Atraminų lūpų ir universalaus griebtuvo rinkinys pUni, paslankūs, Nr. 361209 dyd. 125.
- Kumštelis Nr. 361222 dyd. 125 ir 361227 dyd. 125.

- **Universalus atraminių galvučių rinkinys Nr. 361345 dyd. 125**
- **Žemyn spaudžiančios lūpos Nr. 361229 dyd. 125.**
- **Prizminės lūpos Nr. 361185 – 125.**
- **Kumštelio ruošinys, žr. Nr. 361186 dyd. 125.**
- **Pakopinės lūpos Nr. 361218.**
- **Pakopinės juostelės, Nr. 361223 dyd. 125.**
- **Fiksavimo varžtai Nr. 360025 dyd. 25M10 ir dyd. 25M10/138**

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | Centro Gripp |
| Svoris | 19,5 kg |
| Eiga v | 46 mm |
| Užspaudimo jėga iki maks. | 40 kN |
| Išilginis griovelis I H8 | 30 mm |
| Skersinis griovelis n H7 | 20 mm |
| f | 21 mm |
| x | 127 mm |
| Žiaunų plotis A | 112 mm |
| P | 154 mm |
| y | 200 mm |
| Sukimo momentas | 70 Nm |
| Korpuso aukštis c | 100 mm |
| i | 130 mm |
| i | 129 mm |
| L | 329 mm |
| Tipas | 125 |
| Ø t | 13 mm |
| Modelis | Nulinio taško fiksavimo sistema |
| Serija | Centro Gripp |
| Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Kietlydininė atraminė galvutė aukštis 7,1 – 8,6 mm Tipas | 361242 |
| Lūpa 20 mm, skirta T-Rex / Centro Gripppaslanki Tipui 125 | 361227 125 |
| Ruošinio atrama Tipas 125 | 360435 125 |
| Stovas Tipui 125 | 361230 125 |
| Lūpa 64 mm, skirta T-Rex / Centro Gripppaslanki Tipui 125 | 361222 125 |
| Dantytoji lūpa, skirta T-Rex / Centro Gripppaslanki Tipui 64 | 361218 64 |
| Dantytoji lūpa, skirta T-Rex / Centro Gripppaslanki Tipui 125 | 361218 125 |
| Prizminės atraminės galvutės Tipui 125 | 361350 125 |
| Pakopų juostų pora su įspraudimo sistema Tipui 125 | 361223 125 |
| Pakopinė lūpa su danga, skirta T-Rex / Centro Gripppaslanki Tipui 125 | 361215 125 |
| Lūpos ruošinys, skirtas Centro Gripp Tipui 125 | 361186 125 |
| Universalus atraminių galvučių rinkinys (lagamine 4 tvirtinimo komplektai) Tipui 125 | 361345 125 |
| Universali spaustuvo lūpa, skirta T-Rex / Centro Gripppaslanki Tipui 125 | 361229 125 |
| Bazinė lūpa atraminėms galvutėms, skirta T-Rex / Centro Gripppaslanki Tipui 125 | 361207 125 |
| Prizminė lūpa Centro Gripp Tipui 125 | 361185 125 |
| Ruošinio atrama Tipas 300 | 360430 300 |
| Ruošinio atrama | 360555 |
| Bazinė lūpa Uni-Grippset, skirta T-Rex / Centro Gripppaslanki Tipui 125 | 361209 125 |
| Dantyta atraminė galvutė su 2 dantimis, aukštis 5,2 – 6,7 mm Tipas | 361240 |