




Pakopinė lūpa su danga, skirta T-Rex / Centro Gripp paslanki, Tipui: 125



Užsakymo data

Užsakymo numeris	361215 125
GTIN	4250364401449
Produktų klasė	34A

Aprašymas

Paskirtis:

Lygiagrečiai apdirbtų ruošinių užspaudimui.

Apdirbama medžiaga:

Grūdintas plienas, **specialia danga padengtos užspaudimo plokštumos** trinties padidinimui, **maždaug 1,5 karto didesnė sukibimo jėga** (paviršiaus palyginamasis kietumas 80 HRC).

Tinka:

Nuimamos lūpos, skirtos T-Rex Nr. 361202 ir Centro Grip 361180.

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos S3	9 – 67 / 9 – 162 mm
Žiaunų aukštis h	26 mm
Aukštis h ₁	14 mm
Žiaunų plotis b	124,4 mm
tipui	125
Užspaudimo ribos S4	48 – 114 / – mm
Užspaudimo ribos S5	100 – 183 / 102 – 256 mm

Atitinka spalvinį žymėjimą	T-Rex
Atitinka spalvinį žymėjimą	Centro Gripp
Lygis s	5 mm
e	21 mm
Produkto rūšis	Spaustuvo kumšteliai