



Mikrometrinių vidmačių rinkinys IMICRO, Matavimo ribos: 6-12mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	428803 6-12
GTIN	7630041108033
Produktų klasė	45A

Aprašymas

Modelis:

3-taškų mikrometrinio vidmačio analogas, skirtas **tiksliam matavimui** kiaurymių, esančių net ir **labai giliai** (papildomai galima įsigyti tris ilgintuvus). Savaime išs centruojantis ir išsilyginantis. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (**jokių nuokrypių**).

Tiekimo sudėtis:

Mikrometriniai vidmačiai Nr. 428800 ir kalibriniai žiedai. Ilgintuvas 100 mm Nr. 428802.

Techninis aprašymas

Kalibrinio žiedo Ø	8 / 10 mm
Mikrometrų skaičius	3
Matavimo ribos (diapazonas)	6 - 12 mm
Leistina paklaida	0.004 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Norma	DIN 863
Matavimo būgno padalos	1/50 mm
Matavimo prietaisai	analoginis

Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	S6
Produkto rūšis	3 taškų mikrometrinis vidmatis

Paslaugos

Kalibravimas Mikrometrinių vidmačių rinkinys Matavimo ribos 6-12 mm	020550 6-12
---	-------------

Priedai

Ilgintuvas mikrometriniam vidmačiui IMICRO Tipas 1/100	428802 1/100
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 7 mm	484030 7
Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 6-8 mm	428800 6-8
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 9 mm	484030 9
Kalibrinis žiedas DIN 2250 C Nominalusis matmuo Ø 11 mm	484030 11
Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 10-12 mm	428800 10-12
Mikrometrinis vidmatis IMICRO Matavimo ribos 8-10 mm	428800 8-10